

DR.OPL Светильник с опаловым дробидиффузором**Установка**

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.


Код заказа клипс — 20802
(4 штуки на светильник).


Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Код опалового дробидиффузора — 00211. Рассеиватель и корпус светильника упакованы отдельно.



	A	B	
4x18	595	595	575x575
4x18	605	605	575x575

DR.OPL 418

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DR.OPL 418 (595)	4x18	5,7	23041810	≥ 0,85	23041830/23041860	≥ 0,96
DR.OPL 418 (605)	4x18	5,7	23141810	≥ 0,85	23141830/23141860	≥ 0,96

* IP43 по оптической части